

SD-D/SC - Csatlakozóaljzat

2963310

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2963310>



Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.

Csatlakozóaljzat, szín: zöld, szabványok/rendelkezések: IEC 83, DIN 49440-1



Kereskedelmi adatok

Cikkszám	2963310
Csomagolási egység	5 Darab
Minimális rendelési mennyiség	5 Darab
Értékesítési kulcs	BE7611
Termékkulcs	BE7611
GTIN	4017918190675
Tömeg/db (csomagolással)	77,526 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	77,526 g
Vámtarifaszám	85366990
Származási ország	GR

SD-D/SC - Csatlakozóaljzat

2963310

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2963310>



Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Csatlakozóaljzat
Tipikusan alkalmazható a következő országokban:	D

Jelzés

Állapotjelzés	nincs
---------------	-------

Méretek

Szélesség	45 mm
Magasság	75 mm
Mélység	65,2 mm

Az anyagok adatai

Szín	zöld
Szigetelőanyag	PA
Érintkező anyaga	CuZn38

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek

Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 60 °C

Szabványok és meghatározások

Szabványok

Szabványok/előírások	IEC 83
	DIN 49440-1

SD-D/SC - Csatlakozóaljzat


2963310

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2963310>



Rajzok

Kapcsolási rajz



Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen
mentességi szabályok, amennyiben ismertek	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Lead(CAS-sz.: 7439-92-1)
--	--------------------------