


FBST 500-PLC BU - Végtelenített dugaszolt áthidalás



2966692

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2966692>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Végtelenített dugaszolt áthidalás, hossz: 500 mm, szín: kék

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	2966692
Csomagolási egység	10 Darab
Minimális rendelési mennyiség	10 Darab
Értékesítési kulcs	DK62Z1
Termékkulcs	DK62Z1
GTIN	4017918130534
Tömeg/db (csomagolással)	46,35 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	42,778 g
Vámtarifaszám	85366990
Származási ország	DE

FBST 500-PLC BU - Végtenelített dugaszolt áthidalás



2966692

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2966692>

Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Átkötőhíd
-------------	-----------

Elektromos jellemzők

Maximális terhelőáram	32 A
-----------------------	------

Csatlakozási adatok

Maximális terhelőáram	32 A
-----------------------	------

Méret

Hossz	500 mm
-------	--------

Az anyagok adatai

Szín	kék (RAL 5015)
------	----------------

Engedélyek

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2966692>



GL

Engedély azonosítója: 46016-03 HH



cULus Listed

Engedély azonosítója: E140324



cULus Listed

Engedély azonosítója: E199827

FBST 500-PLC BU - Végtenelített dugaszolt áthidalás



2966692

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2966692>

Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---