

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.

Univerzális modul, amely a következőkből áll: oldalelem, 11,25 mm széles, jelölőhoronnyal



## Kereskedelmi adatok

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Cikkszám                      | 2970002       |
| Csomagolási egység            | 10 Darab      |
| Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab      |
| Értékesítési kulcs            | ACHDCA        |
| Termékkulcs                   | ACHDCA        |
| GTIN                          | 4017918087531 |
| Tömeg/db (csomagolással)      | 5,9 g         |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül)  | 6,09 g        |
| Vámtarifaszám                 | 85389099      |
| Származási ország             | PL            |

# UMK-SE 11,25 - Oldalelem



2970002


<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2970002>

## Műszaki adatok

### A cikk tulajdonságai

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Terméktípus                      | A falra szerelhető csatlakozóház oldalrésze |
| Elektronikaház típus             | Extrudált profilház                         |
| Házsorozat                       | UMK                                         |
| Termékcsalád                     | UMK SE                                      |
| Szellőzőnyílás rendelkezésre áll | nem                                         |

### Méretetek

|           |                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Méretrajz |  |
| Mélység   | 15,5 mm                                                                             |
| Hossz     | 11,25 mm                                                                            |

### Külső méretek

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Profilszélesség (külső) | 77 mm |
|-------------------------|-------|

### Belső méretek

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Profilszélesség (belső) | 72,2 mm |
|-------------------------|---------|

### Az anyagok adatai

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Szín (Ház)                          | zöld (RAL 6021) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2              |
| Készülékház anyaga                  | PA              |
| Felszín minősége                    | kezeletlen      |

### Környezeti feltételek és élettartam

#### Környezeti feltételek

|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 105 °C (a veszteségi teljesítménytől függően) |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|


# UMK-SE 11,25 - Oldalelem

2970002

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2970002>



## Rajzok



# UMK-SE 11,25 - Oldalelem

2970002

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2970002>



## Engedélyek

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2970002>



**UL által elismert**

Engedély azonosítója: E240868

# UMK-SE 11,25 - Oldalelem

2970002

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2970002>



## Besorolások

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190602 |
| ECLASS-15.0 | 27190602 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002779 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen, Nincsenek mentességi szabályok |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                             |
|                                        | Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok |

### EU REACH SVHC

|                                            |                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

[phoenixhu@phoenixcontact.com](mailto:phoenixhu@phoenixcontact.com)