

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.

Lábelem, az NS 32 kalapsínre vagy az NS 35/7,5 kalapsínre szereléshez, az alapelem és az oldalelem közé dugaszolható



Kereskedelmi adatok

Cikkszám	2970031
Csomagolási egység	10 Darab
Minimális rendelési mennyiség	10 Darab
Értékesítési kulcs	ACHDCA
Termékkulcs	ACHDCA
GTIN	4017918087562
Tömeg/db (csomagolással)	5,93 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	5,855 g
Vámtarifaszám	39269097
Származási ország	PL

Műszaki adatok


A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Foglalatrögzítő
Elektronikaház típus	Extrudált profilház
Házsorozat	UMK
Termékcsalád	UMK

Az anyagok adatai

Készülékház anyaga	PA
Felszín minősége	kezeletlen

Rajzok



UMK-FE - Lábelem

2970031

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2970031>



Engedélyek

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2970031>



UL által elismert

Engedély azonosítója: E240868

Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

phoenixhu@phoenixcontact.com