

FBS 2-16 - Dugaszolható áthidaló



3005963

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3005963>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Dugaszolható áthidaló, raszterméret: 16 mm, pólusszám: 2, hossz: 44 mm, szín: vörös

Az Ön előnyei

- A 2–50 pólusú átkötőhidakkal a CLIPLINE complete rendszer két áthidaló aknájában egy munkamenetben max. 50 kapcsol lehet áthidalni

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	3005963
Csomagolási egység	10 Darab
Minimális rendelési mennyiség	10 Darab
Értékesítési kulcs	BE2Z2X
Termékkulcs	BE2Z2X
GTIN	4017918168735
Tömeg/db (csomagolással)	20,395 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	20,395 g
Vámtarifaszám	85366990
Származási ország	PL

Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Dugaszolható áthidaló
Pólusszám	2
Raszterméret	16 mm

Elektromos jellemzők

Maximális terhelőáram	101 A (Az átkötőhidak áramértékei különböző sorkapcsok használata esetén eltérőek lehetnek. A pontos értékek a mindenkor sorkapcsok tartozékainak adatai között találhatók.)
-----------------------	--

Csatlakozási adatok

Maximális terhelőáram	101 A (Az átkötőhidak áramértékei különböző sorkapcsok használata esetén eltérőek lehetnek. A pontos értékek a mindenkor sorkapcsok tartozékainak adatai között találhatók.)
-----------------------	--

Méret

Szélesség	25,9 mm
Magasság	43,7 mm
Mélység	6 mm
Hossz	43,7 mm
Raszterméret	16 mm

Az anyagok adatai

Szín	vörös (RAL 3001)
Anyag	Réz
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Szigetelőanyag	PA

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.)
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között)
Környezeti hőmérséklet (szerelés)	-5 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (működés)	-5 °C ... 70 °C
Megengedett páratartalom (üzemben)	20 % ... 90 %
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás)	30 % ... 70 %

Szerelés

Szerelési mód	Dugaszolható szerelés
---------------	-----------------------

Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

phoenixhu@phoenixcontact.com