

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.

Gyorsszerelő végtartó kapocs, NS 35/7,5 vagy NS 35/15 hordozósínhez, jelölőcsikkal ellátható, szélesség: 9,5 mm, szín: szürke



Az Ön előnyei

- Beépítési szélessége mindössze 9,5 mm
- Nagy felületen feliratozható
- A CLIPFIX végtartó kapcsokat a Phoenix Contact úgy alakította ki, hogy megbízható tartást biztosítsanak a különböző kalapsín-rendszereken

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	3022218
Csomagolási egység	50 Darab
Minimális rendelési mennyiség	50 Darab
Értékesítési kulcs	BE7111
Termékkulcs	BE7111
GTIN	4017918156541
Tömeg/db (csomagolással)	5,268 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	5,1 g
Vámtarifaszám	39269097
Származási ország	PL

CLIPFIX 35 - Végbak

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3022218>




Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Végbak
-------------	--------

Méretetek

Méretrajz	
Szélesség	9,5 mm
Magasság	55,6 mm
Mélység NS 35/7,5-ön	35,5 mm
Hossz	55,6 mm

Az anyagok adatai

Szín	szürke (RAL 7042)
Anyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V2
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben	-60 °C
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B)	125 °C
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek


Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-60 °C ... 105 °C (max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.)
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között)
Környezeti hőmérséklet (szerelés)	-5 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (működés)	-5 °C ... 70 °C
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás)	30 % ... 70 %

Szerelés


Szerelési mód	NS 35/7,5 NS 35/15
---------------	-----------------------

Rajzok

Méretrajz



Méretrajz



CLIPFIX 35 - Végbak

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3022218>



Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27250302
ECLASS-15.0	27250302

ETIM

ETIM 9.0	EC001041
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

phoenixhu@phoenixcontact.com