

SK 14 - Árnyékolt csatlakozó kapocs



3025176

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3025176>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Árnyékoló csatlakozókapocs, árnyékoló kalapsínekre történő felhelyezéséhez, az átmeneti ellenállás $< 1 \text{ m}\Omega$

Az Ön előnyei

- Egyszerű kezelés
- Rugós, nagy felületű szorítótag
- Közvetlen és gyűjtősínre szerelésre alkalmas
- Recés csavar
- Az árnyékolókapcsok komponensként az irányelv követelményei és a robbanásveszélyes területeken működtetett elektromos üzemi eszközök szabványai szerint nem tanúsítványkötelesek. Így az árnyékolás-csatlakozókapcsok használata Ex területen is a megfelelő engedély és jelölés nélkül lehetséges.

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	3025176
Csomagolási egység	10 Darab
Minimális rendelési mennyiség	10 Darab
Értékesítési kulcs	BE7512
Termékkulcs	BE7512
GTIN	4017918130305
Tömeg/db (csomagolással)	20,5 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	20,313 g
Vámtarifaszám	85369010
Származási ország	DE

SK 14 - Árnyékolt csatlakozó kapocs



3025176

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3025176>

Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Árnyékoló kapocs
Raszterméret	17 mm
Csatlakozások száma	1
Sorok száma	1


Elektromos jellemzők

Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt	0 W
Átmeneti ellenállás	< 0,001 Ω

Csatlakozási adatok

Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csavarmenet	M4
Meghúzási nyomaték	0,8 ... 0,8 Nm

Méretetek

Méreterajz	
Szélesség	17 mm
Magasság	19,5 mm
Mélység	59,3 mm
Raszterméret	17 mm

Külső méretek

Külső átmérő	3 mm ... 14 mm
--------------	----------------

Az anyagok adatai

Szín	ezüstszínű
Anyag	Acél

Kábel / vezeték

Vezeték külső átmérője	3 mm ... 14 mm
------------------------	----------------

Mechanikai tulajdonságok

Mechanikai adatok

Nyitott oldalfal	Nem
------------------	-----

Szerelés

Szerelési mód	N-gyűjtősín
---------------	-------------

SK 14 - Árnyékolt csatlakozó kapocs


3025176

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3025176>




Rajzok


Méretrajz



Méretrajz



Diagram



SK 14 - Árnyékolt csatlakozó kapocs



3025176

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3025176>

Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27250309
ECLASS-15.0	27250309

ETIM

ETIM 9.0	EC002020
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SK 14 - Árnyékolt csatlakozó kapocs



3025176

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3025176>

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

phoenixhu@phoenixcontact.com