

SK 20 - Árnyékolt csatlakozó kapocs



3025189

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3025189>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Árnyékoló csatlakozókapocs, árnyékoló kalapsínekre történő felhelyezéséhez, az átmeneti ellenállás $< 1 \text{ m}\Omega$

Az Ön előnyei

- Egyszerű kezelés
- Rugós, nagy felületű szorítótag
- Közvetlen és gyűjtősínre szerelésre alkalmas
- Recés csavar
- Az árnyékolókapcsok komponensként az irányelv követelményei és a robbanásveszélyes területeken működtetett elektromos üzemi eszközök szabványai szerint nem tanúsítványkötelesek. Így az árnyékolás-csatlakozókapcsok használata Ex területen is a megfelelő engedély és jelölés nélkül lehetséges.

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	3025189
Csomagolási egység	10 Darab
Minimális rendelési mennyiség	10 Darab
Értékesítési kulcs	BE7512
Termékkulcs	BE7512
Katalógus oldalszáma	568. (C-3-2019) oldal
GTIN	4017918130312
Tömeg/db (csomagolással)	28,8 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	28 g
Vámtarifaszám	85369010
Származási ország	DE

SK 20 - Árnyékolt csatlakozó kapocs



3025189

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3025189>

Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Árnyékoló kapocs
Raszterméret	24 mm
Csatlakozások száma	1
Sorok száma	1

Elektromos jellemzők

Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt	0 W
Átmeneti ellenállás	< 0,001 Ω

Csatlakozási adatok

Csavarmenet	M4
Meghúzási nyomaték	0,8 ... 0,8 Nm

Méreték

Méretrajz	
Szélesség	24 mm
Magasság	19,5 mm
Mélység	75 mm
Raszterméret	24 mm

Külső méretek

Külső átmérő	5 mm ... 20 mm
--------------	----------------

Az anyagok adatai

Szín	ezüstsínű
Anyag	Acél

Kábel / vezeték

Vezeték külső átmérője	5 mm ... 20 mm
------------------------	----------------

Mechanikai tulajdonságok

Mechanikai adatok

Nyitott oldalfal	Nem
------------------	-----

Szerelés

Szerelési mód	N-gyűjtő sín
---------------	--------------

SK 20 - Árnyékolt csatlakozó kapocs


3025189

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3025189>




Rajzok


Méretrajz



Méretrajz



Diagram



SK 20 - Árnyékolt csatlakozó kapocs



3025189

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3025189>

Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27250309
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002020
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SK 20 - Árnyékolt csatlakozó kapocs



3025189

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3025189>

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

phoenixhu@phoenixcontact.com