

AB/SS-M - Tartóbak

3025888

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3025888>



Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Tartóbak, érintkezővel a tartószerkezethez, tartócsavarral, alkalmazható gyűjtősínhez
3 x 10 mm, szín: szürke

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	3025888
Csomagolási egység	10 Darab
Minimális rendelési mennyiség	10 Darab
Értékesítési kulcs	BE7113
Termékkulcs	BE7113
GTIN	4017918147549
Tömeg/db (csomagolással)	9,61 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	9,49 g
Vámtarifaszám	85472000
Származási ország	PL

Műszaki adatok


A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Tartóbak
Pólusszám	1,00

Elektromos jellemzők

I_N névleges áramerősség	0 A
----------------------------	-----

Méretetek

Méretrajz	
Szélesség	19,4 mm
Magasság	23,4 mm
Mélység	21,7 mm
Hossz	23,4 mm
Átmérő	4,7 mm

Az anyagok adatai

Szín	szürke (RAL 7042)
Anyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V2
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben	-40 °C
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B)	125 °C
Összetevők	szilikon- és halogénmentes

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek


Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 110 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között)
Környezeti hőmérséklet (szerelés)	-5 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (működés)	-5 °C ... 70 °C
Megengedett páratartalom (üzemben)	20 % ... 90 %
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás)	30 % ... 70 %

Szerelés

Szerelési mód	Közvetlen szerelés
---------------	--------------------

Rajzok

Méretrajz



Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27400607
ECLASS-15.0	27400607

ETIM

ETIM 9.0	EC001166
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

phoenixhu@phoenixcontact.com