

# FBSR 10-5 - Dugaszolható áthidaló



3033710

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3033710>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Dugaszolható áthidaló, raszterméret: 5,2 mm, pólusszám: 10, szín: vörös

## Kereskedelmi adatok

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Cikkszám                      | 3033710       |
| Csomagolási egység            | 10 Darab      |
| Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab      |
| Értékesítési kulcs            | BE2Z2X        |
| Termékkulcs                   | BE2Z2X        |
| GTIN                          | 4046356574525 |
| Tömeg/db (csomagolással)      | 4,49 g        |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül)  | 3,97 g        |
| Vámtarifaszám                 | 85366990      |
| Származási ország             | CN            |

## Műszaki adatok

### A cikk tulajdonságai

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Terméktípus  | Dugaszolható áthidaló |
| Pólusszám    | 10                    |
| Raszterméret | 5,2 mm                |

### Elektromos jellemzők

|                       |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximális terhelőáram | 17,5 A (Az átkötőhidak áramértékei különböző sorkapcsok használata esetén eltérőek lehetnek. A pontos értékek a mindenkor sorkapcsok tartozékainak adatai között találhatók.) |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Csatlakozási adatok

|                       |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximális terhelőáram | 17,5 A (Az átkötőhidak áramértékei különböző sorkapcsok használata esetén eltérőek lehetnek. A pontos értékek a mindenkor sorkapcsok tartozékainak adatai között találhatók.) |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Méretek

|              |        |
|--------------|--------|
| Raszterméret | 5,2 mm |
|--------------|--------|

### Az anyagok adatai


|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Szín                                | vörös (RAL 3001) |
| Anyag                               | Réz              |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0               |
| Szigetelőanyag                      | PA               |

### Szerelés

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Szerelési mód | Dugaszolható szerelés |
|---------------|-----------------------|

## Rajzok

Sematikus rajz



# FBSR 10-5 - Dugaszolható áthidaló



3033710

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3033710>

## Besorolások

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250303 |
| ECLASS-15.0 | 27250303 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000489 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen, Nincsenek mentességi szabályok |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                             |
|                                        | Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok |

### EU REACH SVHC

|                                            |                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|