

P-CO XL-UT - Alkatrészdugasz

3036799

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3036799>



Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Alkatrészdugasz, a felhasználó által kiválasztott alkatrészek beszereléséhez, max. 10 mm átmérőig és 1 W veszteségi teljesítményig, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 10 A, csatlakozási mód: Dugaszolt csatlakozó, mélység: 37,5 mm, szélesség: 12,3 mm, magasság: 41,2 mm, pólusszám: 1, szín: szürke, szerelési mód: Dugaszolható (Slot)

Az Ön előnyei

- Nagy veszteségi teljesítményű diszkrét alkatrészekhez alkalmas
- Forrasztás nélküli rugós csatlakozás
- Minden elválasztó zónát tartalmazó sorkapocsban használható

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	3036799
Csomagolási egység	10 Darab
Minimális rendelési mennyiség	10 Darab
Értékesítési kulcs	BE2Z3X
Termékkulcs	BE2Z3X
GTIN	4055626369808
Tömeg/db (csomagolással)	7,9 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	7,6 g
Vámtarifaszám	85366990
Származási ország	PL

P-CO XL-UT - Alkatrészdugasz



3036799

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3036799>

Műszaki adatok

Tudnivalók

Üzemeltetési tudnivalók	0,3 mm és 1,2 mm közötti huzalmérőjű alkatrészek használhatók
-------------------------	---


A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Alkatrész-csatlakozó
Pólusszám	1
Potenciálok	1

Csatlakozási adatok

Csatlakozási mód	Dugaszolt csatlakozó
Csupaszolási hossz	10 mm
Merev vezető keresztmetszete	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Hajlékony vezető keresztmetszete	0,08 mm ² ... 1 mm ²
Névleges áram	10 A (Az áramot a beültetett alkatrész határozza meg.)
Maximális terhelőáram	10 A
Névleges feszültség	400 V (A feszültséget a használt alkatrész határozza meg.)
Névleges keresztmetszet	1 mm ²

Méretetek

Méretrajz	
Szélesség	12,3 mm
Magasság	41,2 mm
Mélység	37,5 mm

Az anyagok adatai

Szín	szürke (RAL 7042)
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Szigetelőanyag	PA
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben	-60 °C
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B)	130 °C
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162)	megfelelt
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662)	megfelelt

P-CO XL-UT - Alkatrészdugasz

3036799

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3036799>



Füstgáztotoxicitás NFPA 130 (SMP 800C)	megfelelt
--	-----------

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.)
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között)
Környezeti hőmérséklet (szerelés)	-5 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (működés)	-5 °C ... 70 °C
Megengedett páratartalom (üzemben)	20 % ... 90 %
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás)	30 % ... 70 %

Szerelés

Szerelési mód	Dugaszolható (Slot)
---------------	---------------------

P-CO XL-UT - Alkatrészdugasz


3036799

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3036799>



Rajzok

Méretrajz



P-CO XL-UT - Alkatrészdugasz

3036799

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3036799>



Engedélyek

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3036799>

 CSA Engedély azonosítója: 13631				
	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
B				
	300 V	7 A	28 - 18	-
C				
	300 V	7 A	28 - 18	-

 cULus által elismert Engedély azonosítója: E60425	
---	--

 cULus által elismert Engedély azonosítója: E60425	
---	--

P-CO XL-UT - Alkatrészdugasz

3036799

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3036799>



Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27250305
ECLASS-15.0	27250305

ETIM

ETIM 9.0	EC002018
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

P-CO XL-UT - Alkatrészdugasz

3036799

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3036799>



Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

phoenixhu@phoenixcontact.com