

D-UT 2,5/4-TWIN - Lezárófedél



3047141

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3047141>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.

Lezárófedél, mélység: 39,8 mm, szélesség: 2,2 mm, magasság: 56,8 mm, szín: szürke



Kereskedelmi adatok

Cikkszám	3047141
Csomagolási egység	50 Darab
Minimális rendelési mennyiség	50 Darab
Értékesítési kulcs	BE1Z1X
Termékkulcs	BE1Z1X
GTIN	4017918956622
Tömeg/db (csomagolással)	2,99 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	2,99 g
Vámtarifaszám	85389099
Származási ország	DE

D-UT 2,5/4-TWIN - Lezárófedél



3047141

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3047141>

Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Lezárófedél
-------------	-------------

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.)
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között)
Környezeti hőmérséklet (szerelés)	-5 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (működés)	-5 °C ... 70 °C
Megengedett páratartalom (üzemben)	20 % ... 90 %
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás)	30 % ... 70 %

Az anyagok adatai

Szín	szürke (RAL 7042)
Anyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben	-60 °C
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B)	130 °C
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162)	megfelelt
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662)	megfelelt
Füstgáztotoxicitás NFPA 130 (SMP 800C)	megfelelt

Méretetek

Szélesség	2,2 mm
Magasság	56,8 mm
Mélység	39,8 mm

D-UT 2,5/4-TWIN - Lezárófedél



3047141

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3047141>

Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27250301
ECLASS-15.0	27250301

ETIM

ETIM 9.0	EC000886
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

D-UT 2,5/4-TWIN - Lezárófedél



3047141

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3047141>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

EF3.0 Éghajlatváltozás

CO2e kg	0,021 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

phoenixhu@phoenixcontact.com