

MSTBC-MT 1,5-2,5 - Krimpérintkező



3190551

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3190551>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Moduláris aljzatérintkező, a vezeték préselése után az MSTBC dugaszházba tolható, 1,5 ... 2,5 mm²-es vezetékekhez

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	3190551
Csomagolási egység	100 Darab
Minimális rendelési mennyiség	100 Darab
Értékesítési kulcs	AACCEG
Termékkulcs	AACCEG
GTIN	4017918093389
Tömeg/db (csomagolással)	0,474 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	0,46 g
Vámtarifaszám	85366990
Származási ország	DE

MSTBC-MT 1,5-2,5 - Krimpérintkező

3190551

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3190551>



Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Krimpérintkező
Termékcsalád	MSTBC-MT
Raszterméret	0 mm

Csatlakozási adatok

Csatlakozási mód	Krimpcsatlakozás
Érintkezőtípus	Aljzat
Csupaszolási hossz	4 mm ... 4,1 mm
Hajlékony vezető keresztmetszete	1,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Vezető-keresztmetszet AWG	16 ... 14
Érátmérő a szigeteléssel együtt	2,11 mm ... 3,1 mm

Az anyagok adatai

Érintkezőfelület	Cink Sn
Érintkezőfelület anyaga	Cink
Az érintkezőrész fémfelülete (fedőréteg)	Cink Sn

Méretek

Raszterméret	-
--------------	---

Elektromos jellemzők

I _N névleges áramerősség	12 A
-------------------------------------	------

Csomagolási adatok

Csomagolás módja	Ömlesztett áru
------------------	----------------

MSTBC-MT 1,5-2,5 - Krimpérintkező



3190551

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3190551>

Engedélyek

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3190551>

 cULus által elismert Engedély azonosítója: E60425-19930525				
	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
B				
	300 V	10 A	20 - 14	-
D				
	300 V	10 A	20 - 14	-

MSTBC-MT 1,5-2,5 - Krimpérintkező

3190551

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3190551>



Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27460403
ECLASS-15.0	Crimpkontakt
ECLASS-15.0	Crimpkontakt

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

MSTBC-MT 1,5-2,5 - Krimpérintkező



3190551

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3190551>

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

phoenixhu@phoenixcontact.com