

# PTFIX-NS35 - Kalapsínadapter



3274054

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3274054>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.

Kalapsínadapter, NS 35-höz és NS 15-höz 2,5 mm<sup>2</sup>-es, 4 mm<sup>2</sup>-es és 10 mm<sup>2</sup>-es FIX blokkok függőleges irányú rögzítésére, színe: szürke



## Kereskedelmi adatok

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Cikkszám                      | 3274054       |
| Csomagolási egység            | 20 Darab      |
| Minimális rendelési mennyiség | 20 Darab      |
| Értékesítési kulcs            | BEAZ11        |
| Termékkulcs                   | BEAZ11        |
| GTIN                          | 4055626377162 |
| Tömeg/db (csomagolással)      | 4,595 g       |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül)  | 4,515 g       |
| Vámtarifaszám                 | 39269097      |
| Származási ország             | PL            |

## Műszaki adatok

## Tudnivalók

|                    |                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerelési útmutató | NS 35 és NS 15 esetében 2,5 mm², 4 mm² és 10 mm² FIX blokkok függőleges irányú rögzítéséhez |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

## A cikk tulajdonságai

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Terméktípus | Szerelési anyagok |
|-------------|-------------------|

## Méretek

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Szélesség            | 28,6 mm |
| Magasság             | 58,1 mm |
| Mélység              | 11 mm   |
| Mélység NS 35/7,5-ön | 15 mm   |
| Mélység NS 35/15-ön  | 22,5 mm |

## Az anyagok adatai

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Szín                                | szürke (RAL 7042) |
| Anyag                               | PA                |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0                |

## Környezeti feltételek és élettartam

## Környezeti feltételek

|                                              |                                                                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Környezeti hőmérséklet (üzemi)               | -60 °C ... 105 °C (max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.)         |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)   | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés)            | -5 °C ... 70 °C                                                                |
| Környezeti hőmérséklet (működés)             | -5 °C ... 70 °C                                                                |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 %                                                                  |

## Szerelés

|               |           |
|---------------|-----------|
| Szerelési mód | NS 35/7,5 |
|               | NS 35/15  |
|               | NS 15     |

# PTFIX-NS35 - Kalapsínadapter

3274054

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3274054>



## Besorolások

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27370419 |
| ECLASS-15.0 | 27370419 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001024 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# PTFIX-NS35 - Kalapsínadapter



3274054

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3274054>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen, Nincsenek mentességi szabályok |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                             |
|                                        | Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok |

### EU REACH SVHC

|                                            |                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

[phoenixhu@phoenixcontact.com](mailto:phoenixhu@phoenixcontact.com)