

PTFIX-NS35A - Kalapsínadapter

3274056

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3274056>



Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.

Kalapsínadapter, NS 35-höz 2,5 mm²-es és 4 mm²-es FIX blokkok vízszintes irányú rögzítésére,
színe: szürke



Kereskedelmi adatok

Cikkszám	3274056
Csomagolási egység	20 Darab
Minimális rendelési mennyiség	20 Darab
Értékesítési kulcs	BEAZ11
Termékkulcs	BEAZ11
GTIN	4055626377100
Tömeg/db (csomagolással)	1,576 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	1,35 g
Vámtarifaszám	39269097
Származási ország	PL

PTFIX-NS35A - Kalapsínadapter

3274056

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3274056>



Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Szerelési anyagok
-------------	-------------------

Méretek

Szélesség	10,3 mm
Magasság	45,7 mm
Mélység	12 mm
Mélység NS 35/7,5-ön	13,7 mm
Mélység NS 35/15-ön	21,2 mm

Az anyagok adatai

Szín	szürke (RAL 7042)
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-60 °C ... 105 °C (max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.)
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között)
Környezeti hőmérséklet (szerelés)	-5 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (működés)	-5 °C ... 70 °C
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás)	30 % ... 70 %

Szerelés

Szerelési mód	NS 35/7,5
	NS 35/15

PTFIX-NS35A - Kalapsínadapter

3274056

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3274056>



Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27370419
ECLASS-15.0	27370419

ETIM

ETIM 9.0	EC001024
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTFIX-NS35A - Kalapsínadapter



3274056

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3274056>

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

phoenixhu@phoenixcontact.com