

# FB 10- GSK/S - Ponticello fisso



0305174

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0305174>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Ponticello fisso, passo: 8,2 mm, numero poli: 10, colore: color argento



## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 0305174       |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi      |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi      |
| Codice vendita                      | BE1Z2X        |
| Codice prodotto                     | BE1Z2X        |
| GTIN                                | 4017918000769 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 7,16 g        |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 6,35 g        |
| Numero tariffa doganale             | 85369095      |
| Paese di origine                    | CN            |

# FB 10- GSK/S - Ponticello fisso



0305174

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0305174>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Tipo di prodotto | Ponticello a vite |
| Numero di poli   | 10                |
| Passo            | 8,2 mm            |

### Dimensioni

|       |        |
|-------|--------|
| Passo | 8,2 mm |
|-------|--------|

### Indicazioni materiale

|              |          |
|--------------|----------|
| Colore       | argento  |
| Materiale    | Rame     |
| Rivestimento | stagnata |

# FB 10- GSK/S - Ponticello fisso



0305174

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0305174>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250303 |
| ECLASS-15.0 | 27250303 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000489 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|