

AK 16 - Morsetto

0404033

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0404033>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Morsetto, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 16 mm², sezione: 1,5 mm² - 16 mm², montaggio: Barra collettore N, colore: color argento

Dati commerciali

Codice articolo	0404033
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	BE7331
Codice prodotto	BE7331
GTIN	4017918001858
Peso per pezzo (confezione inclusa)	9,58 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	9,51 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	IN

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Morsetto di derivazione
Numero collegamenti	1
Numero di file	1

Caratteristiche elettriche

Corrente di carico massima	76 A (con una sezione conduttore di 16 mm ²)
Potenza dissipata massima in condizioni nominali	2,43 W
Corrente nominale I _N	76 A
Carico di corrente ammissibile sulle barre N	140 A


Dati di collegamento

Sezione nominale	16 mm ²
Corrente di carico massima	76 A (con una sezione conduttore di 16 mm ²)

Piano 1 superiore 1 inferiore 1

Collegamento	Connessione a vite
Filettatura	M5
Coppia di serraggio	2,5 ... 3 Nm
Lunghezza del tratto da spelare	16 mm
Sezione conduttore rigida	1,5 mm ² ... 16 mm ²
Sezione conduttore AWG	14 ... 6 (convertito secondo IEC)
Sezione conduttore flessibile	1,5 mm ² ... 16 mm ²
Sezione conduttore flessibile [AWG]	14 ... 6 (convertito secondo IEC)
2 conduttori di sezione identica rigidi	1,5 mm ² ... 6 mm ²
2 conduttori di sezione identica flessibili	1,5 mm ² ... 6 mm ²
Sezione nominale	16 mm ²

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	9,8 mm
Altezza	16 mm
Profondità	34 mm
Lunghezza	16 mm

AK 16 - Morsetto

0404033

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0404033>



Indicazioni materiale


Colore	argento
--------	---------

Montaggio


Tipo di montaggio	Barra colletttrice N
-------------------	----------------------

Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato



AK 16 - Morsetto

0404033

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0404033>



Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0404033>



EAC

ID omologazione: KZ7500651131219505

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27250116
ECLASS-15.0	27250116

ETIM

ETIM 10.0	EC000001
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31162900
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com