

PMH 1:SYMBOLE L1 - Segnafilo



0800488:L1

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800488:L1>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Segnafilo, siglatura longitudinale con il simbolo: Simboli, per diametro 1,9 ... 3,8 mm, giallo, tipo di montaggio: infilamento

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---|
| Codice articolo | 0800488:L1 |
| Pezzi/conf. | 100 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 100 Pezzi |
| Codice vendita | BG222B |
| Codice prodotto | BG222B |
| GTIN | 4017918489823 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,156 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,137 g |
| Numero tariffa doganale | 49119900 |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------|-----------------|
| Tipo di prodotto | Segnaconduttori |
|------------------|-----------------|

Siglatura

| | |
|-----------|---------|
| Siglatura | Simboli |
|-----------|---------|

Dimensioni

| | |
|-----------|---------|
| Larghezza | 3,2 mm |
| Lunghezza | 4,50 mm |

Misure esterne

| | |
|------------------|-------------------|
| Diametro esterno | 1,9 mm ... 3,8 mm |
|------------------|-------------------|

Campo di testo

| | |
|------------------------------|---------|
| Larghezza del campo di testo | 3,20 mm |
| Altezza del campo di testo | 2,60 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--|------------------------------------|
| Colore | giallo |
| Materiale | Etilene vinil acetato (EVA) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Sostanze contenute | senza silicone, alogenati e cadmio |

Normative e prescrizioni

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------------|-----------------------------|

Montaggio

| | |
|-------------------|-------------|
| Tipo di montaggio | infilamento |
|-------------------|-------------|

PMH 1:SYMBOLE L1 - Segnafile



0800488:L1

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800488:L1>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27281102

ETIM

ETIM 9.0

EC001530

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131500

PMH 1:SYMBOLE L1 - Segnafile



0800488:L1

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800488:L1>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com