

PMH 3:GROSSBUCHSTABEN K - Segnafile



0800556:K

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800556:K>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Segnafile, siglatura longitudinale con caratteri maiuscoli: Lettere, per diametro 5,0 ... 9,0 mm, giallo, tipo di montaggio: infilamento

Dati commerciali

Codice articolo	0800556:K
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	BG222B
Codice prodotto	BG222B
GTIN	4017918490973
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,55 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,55 g
Numero tariffa doganale	49119900
Paese di origine	CZ

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Segnaconduttore siglato
Esecuzione	Profilo

Siglatura

Siglatura	Lettere
-----------	---------

Montaggio

Tipo di montaggio	infilamento
-------------------	-------------

Indicazioni materiale

Colore	giallo (RAL 1018)
Materiale	Etilene vinil acetato (EVA)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Sostanze contenute	senza silicone, alogenati e cadmio

Dimensioni

Larghezza	4,2 mm
Altezza	9,5 mm
Lunghezza	6,60 mm

Misure esterne

Diametro esterno	5 mm ... 9 mm
------------------	---------------

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	4,20 mm
Altezza del campo di testo	2,60 mm

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

PMH 3:GROSSBUCHSTABEN K - Segnafile



0800556:K

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800556:K>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com