

ZBFM 8/WH:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura Zack piatta



0800734

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800734>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Scheda di siglatura Zack piatta, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 8,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 50, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 8 mm



Dati commerciali

Codice articolo	0800734
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BG2113
Codice prodotto	BG2113
GTIN	4017918145156
Peso per pezzo (confezione inclusa)	4,916 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	5,27 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

Zack piatta

0800734

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800734>

Dati tecnici

Note

Note generali	siglabile con CMS
---------------	-------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Segnamorsetti non siglati
Passo	8,2 mm

Siglatura

Numero dei cartellini singoli	50
Numero di cartellini per riga	5
Numero strisce di siglatura	10

Dimensioni

Larghezza	7,55 mm
Altezza	6,5 mm
Profondità	1,6 mm
Passo	8,2 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	8 mm
Altezza del campo di testo	5 mm

Indicazioni materiale

Colore	bianco (RAL 9010)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	100 °C
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)	125 °C
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità)
--------------------	---

Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

ZBFM 8/WH:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura

Zack piatta



0800734

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800734>

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	bloccaggio
-------------------	------------

ZBFM 8/WH:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura

Zack piatta



0800734

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800734>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

ZBFM 8/WH:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura

Zack piatta



0800734

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800734>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com