

CLIPFIX 35 WH - Supporto terminale



0802723

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0802723>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Supporto terminale a montaggio rapido, per guida NS 35/7,5 oppure per guida NS 35/15 da 35 mm, siglabile con nastro Zack ZB 8 e ZB 8/27, portacartellini per morsettiere KLM 2 e KLM, spessore: 9,5 mm, colore: bianco

I vantaggi

- Larghezza di soli 9,5 mm
- Ampia superficie di siglatura
- I supporti terminali CLIPFIX sono stati realizzati da Phoenix Contact in modo che abbiano una tenuta affidabile sui diversi sistemi di guide di supporto

Dati commerciali

Codice articolo	0802723
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	BE7111
Codice prodotto	BE7111
GTIN	4046356860819
Peso per pezzo (confezione inclusa)	5,25 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	5 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	PL

CLIPFIX 35 WH - Supporto terminale

0802723

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0802723>




Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Supporto terminale
------------------	--------------------

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	9,5 mm
Altezza	55,6 mm
Profondità su NS 35/7,5	35,5 mm
Lunghezza	55,6 mm

Indicazioni materiale

Colore	bianco (RAL 9010)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)	125 °C

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali


Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

Montaggio


Tipo di montaggio	NS 35/7,5
	NS 35/15

Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato



0802723

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0802723>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-15.0	27250302
ECLASS-15.0	27250302

ETIM

ETIM 9.0	EC001041
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---