

ZBFM 4/WH:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura Zack piatta



0803579

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0803579>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Scheda di siglatura Zack piatta, Scheda, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 4,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 100, altezza del campo di testo: 5,2 mm, larghezza del campo di testo: 4,2 mm

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 0803579 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | BG2113 |
| Codice prodotto | BG2113 |
| GTIN | 4017918007539 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 4,75 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 3,6 g |
| Numero tariffa doganale | 39269097 |
| Paese di origine | DE |

Zack piatta

0803579

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0803579>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------|------------------------|
| Tipo di prodotto | Targhetta per morsetti |
| Passo | 4,2 mm |

Siglatura

| | |
|-------------------------------|--------|
| Numero dei cartellini singoli | 100 |
| Numero di cartellini per riga | 10 |
| Tipo di scanalatura | piatto |

Dimensioni

| | |
|------------|---------|
| Larghezza | 3,55 mm |
| Altezza | 8,12 mm |
| Profondità | 2,00 mm |
| Passo | 4,2 mm |

Campo di testo

| | |
|------------------------------|--------|
| Larghezza del campo di testo | 4,2 mm |
| Altezza del campo di testo | 5,2 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--|----------------------------|
| Colore | bianco (RAL 9010) |
| Materiale | PA |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
| Materiale, elemento base | PA |
| Sostanze contenute | senza silicone e alogenati |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|-------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % |

Resistenza ai raggi UV

| | |
|--------------------|---|
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità) |
|--------------------|---|

Resistenza allo strofinamento delle scritte

| | |
|--------------------|--|
| Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) |

Normative e prescrizioni

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------------|-----------------------------|

Montaggio

ZBFM 4/WH:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura

Zack piatta



0803579

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0803579>

| Tipo di montaggio | bloccaggio |
|-------------------|------------|
|-------------------|------------|

ZBFM 4/WH:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura

Zack piatta



0803579

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0803579>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000761 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

ZBFM 4/WH:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura Zack piatta



0803579

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0803579>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com