

# ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura Zack piatta



0803618

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0803618>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Scheda di siglatura Zack piatta, Scheda, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 100, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 5,5 mm



## Dati commerciali

Codice articolo	0803618
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BG2113
Codice prodotto	BG2113
GTIN	4017918007577
Peso per pezzo (confezione inclusa)	6,17 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	5,91 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

## Zack piatta

0803618

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0803618>

## Dati tecnici

## Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Targhetta per morsetti
Passo	6,2 mm

## Siglatura

Numero dei cartellini singoli	100
Numero di cartellini per riga	10
Tipo di scanalatura	piatto

## Dimensioni

Larghezza	5,55 mm
Altezza	8,12 mm
Profondità	2,00 mm
Passo	6,2 mm

## Campo di testo

Larghezza del campo di testo	5,5 mm
Altezza del campo di testo	5 mm

## Indicazioni materiale

Colore	bianco (RAL 9010)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale, elemento base	PA
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

## Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità)
--------------------	-------------------------------------------

## Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti)

## Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

## Montaggio

# ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura

## Zack piatta



0803618

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0803618>

Tipo di montaggio	bloccaggio
-------------------	------------

# ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura

## Zack piatta



0803618

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0803618>

### Classifiche

#### ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

#### ETIM

ETIM 10.0	EC000761
-----------	----------

#### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

# ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura

## Zack piatta



0803618

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0803618>

### Environmental product compliance

#### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

#### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)