

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Alimentatore di ricambio per THERMOMARK PRIME, tensione di ingresso di 100 V AC ... 240 V AC/1,5 A/50 Hz ... 60 Hz, tensione di uscita: 24 V DC/4,16 A



Dati commerciali

Codice articolo	0803672
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BG122Z
Codice prodotto	BG122Z
GTIN	4055626247779
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1.084,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1.084,5 g
Numero tariffa doganale	85044083
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Accessori sistema di stampa
------------------	-----------------------------

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0803672>



UL Listed

ID omologazione: E140403



cUL Listed

ID omologazione: E140403



EAC

ID omologazione: KZ 27978

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	19140192
ECLASS-15.0	19140192

ETIM

ETIM 10.0	EC001675
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---