

BMK 20X 8 WH - Foglio etichette in tessuto




0805470

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0805470>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Foglio etichette in tessuto, Foglio, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 270



I vantaggi

- Disponibili in dimensioni diverse
- Etichette autoadesive per la siglatura manuale o con il plotter
- Aderenza sicura anche su superfici piegate o non livellate e sugli angoli
- Il file dei materiali può essere scaricato in base al software di siglatura Phoenix Contact alla sezione Download - "Software update - Marking".
- Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi BMK... singolarmente secondo le vostre indicazioni

Dati commerciali

Codice articolo	0805470
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BG2414
Codice prodotto	BG2414
GTIN	4017918153458
Peso per pezzo (confezione inclusa)	19,84 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	19,32 g
Numero tariffa doganale	39199080
Paese di origine	BE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Targhetta per dispositivi
------------------	---------------------------

Siglatura

Numero dei cartellini singoli	270
Numero di cartellini per riga	9
Tecnologia di siglatura	Plotter

Dimensioni

Larghezza	20 mm
Lunghezza	8 mm

Indicazioni materiale

Spessore pellicola	66 µm
Spessore adesivo	27,9 µm
Colla	Acrilato
Colore	bianco (RAL 9010)
Materiale	poliestere
Materiale, elemento base	Poliestere
Sostanze contenute	privo di silicone

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale)

Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Risultato	Prova superata

Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità)
Risultato	Prova superata
Durata della prova	96 h
Procedimento	Irradiazione artificiale.

Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti)
Isopropanolo (99 %) [67-63-0]	Prova superata

BMK 20X 8 WH - Foglio etichette in tessuto



0805470

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0805470>

n-esano [CAS No. 110-54-3]	Prova superata
Acqua + benzina per smacchiare [CAS No. 64742-82-1]	Prova superata

Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa

Specifica di prova	DIN 50018:2013-05
Risultato	Prova superata
Livello climatico	AHT 1,0 S
Cicli	2

Prova in nebbia salina

Specifica di prova	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Risultato	Prova superata
Durata della prova	96 h

Montaggio

Tipo di montaggio	colla
-------------------	-------

BMK 20X 8 WH - Foglio etichette in tessuto



0805470

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0805470>

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

BMK 20X 8 WH - Foglio etichette in tessuto



0805470

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0805470>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com