

SS-3R 20X7 WH - Segnacartellini per contattori



0807740

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0807740>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Scheda cartellini, per la serie di apparecchiature di comando Siemens SIRIUS 3R, 40 pezzi, 20 strisce da 2 cartellini, siglabile con penna B-STIFT, sistema CMS o etichette BMKT, dimensioni campo di siglatura: 20 x 7 mm

Dati commerciali

Codice articolo	0807740
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BG2413
Codice prodotto	BG2413
GTIN	4017918156954
Peso per pezzo (confezione inclusa)	12,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	9,7 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

SS-3R 20X7 WH - Segnacartellini per contattori



0807740

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0807740>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Targhetta per dispositivi
Passo	20 mm

Siglatura

Numero dei cartellini singoli	40
Numero di cartellini per riga	2
Numero strisce di siglatura	20
Tipo di scanalatura	piatto

Dimensioni

Larghezza	19,00 mm
Altezza	7,50 mm
Profondità	1,00 mm
Passo	20 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	20 mm
Altezza del campo di testo	7 mm

Indicazioni materiale

Colore	bianco (RAL 9010)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale, elemento base	ABS

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale)

Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità)
--------------------	---

Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti)

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN 30646
	DIN VDE 0611-1

Montaggio

SS-3R 20X7 WH - Segnacartellini per contattori



0807740

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0807740>

Tipo di montaggio	bloccaggio
-------------------	------------

SS-3R 20X7 WH - Segnacartellini per contattori



0807740

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0807740>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-15.0	27281103
ECLASS-13.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

SS-3R 20X7 WH - Segnacartellini per contattori



0807740

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0807740>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com