

# GPE 60X30 WH/R - Materiale da incidere



0815292

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0815292>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Materiale da incidere, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 9, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm

## I vantaggi

- Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi GPE... singolarmente secondo le vostre indicazioni
- La pellicola adesiva impiegata garantisce un'elevata adesività anche su superfici difficili
- Materiale a due strati
- La scheda è formata da cartellini singoli preconfezionati e autoadesivi
- Possibilità di incisione con P1 ENGRAVING UNIT
- Facilmente siglabile con il CMS-P1-PLOTTER

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 0815292       |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi      |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi      |
| Codice vendita                      | BG2415        |
| Codice prodotto                     | BG2415        |
| GTIN                                | 4046356081283 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 20 g          |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 20 g          |
| Numero tariffa doganale             | 39203000      |
| Paese di origine                    | DE            |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Tipo di prodotto              | Gerätemarker |
| Siglatura                     |              |
| Numero dei cartellini singoli | 9            |
| Numero di cartellini per riga | 3            |

### Montaggio

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tipo di montaggio | colla |
|-------------------|-------|

### Indicazioni materiale

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Spessore adesivo   | 50 µm                      |
| Colla              | Acrilato                   |
| Colore             | bianco (RAL 9010)          |
| Materiale          | TRANSPLY-ABS               |
| Sostanze contenute | senza silicone e alogenati |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Resistenza ai raggi UV

|                    |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità)                |
| Risultato          | Prova superata                                           |
| Procedimento       | Irraggiamento artificiale con la lampada ad arco di xeno |

#### Resistenza allo strofinamento delle scritte

|                                                        |                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Specifica di prova                                     | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| Isopropanolo<br>[CAS No. 67-63-0]                      | Prova superata                      |
| n-esano<br>[CAS No. 110-54-3]                          | Prova superata                      |
| Acqua + benzina per smacchiare<br>[CAS No. 64742-82-1] | Prova superata                      |

#### Condizioni ambientali

|                                                         |                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)                        | -20 °C ... 85 °C                                                                                            |
| Condizioni di immagazzinamento consigliate              | Umidità dell'aria relativa 20 °C/50%. Si consiglia la conservazione all'interno dell'imballaggio originale. |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 20 °C                                                                                                       |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)    | 50 %                                                                                                        |
| Capacità di conservazione                               | 12 mesi                                                                                                     |

### Dimensioni

|            |          |
|------------|----------|
| Larghezza  | 60,00 mm |
| Altezza    | 30,00 mm |
| Profondità | 0,85 mm  |

# GPE 60X30 WH/R - Materiale da incidere



0815292

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0815292>

## Normative e prescrizioni

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------------|-----------------------------|

## Note

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Note generali | siglabile con CMS |
|---------------|-------------------|

# GPE 60X30 WH/R - Materiale da incidere



0815292

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0815292>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001288 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# GPE 60X30 WH/R - Materiale da incidere



0815292

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0815292>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)