

# SD-WMS 3 (NU):4 - Segnafile



0825586:4

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0825586:4>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Segnafile, siglatura con il numero: Cifre, bianco, tipo di montaggio: infilare



## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 0825586:4     |
| Pezzi/conf.                         | 200 Pezzi     |
| Quantità di ordinazione minima      | 200 Pezzi     |
| Codice vendita                      | BG222B        |
| Codice prodotto                     | BG222B        |
| GTIN                                | 4046356415507 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,033 g       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,033 g       |
| Numero tariffa doganale             | 49119900      |
| Paese di origine                    | SE            |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Tipo di prodotto | Segnaconduttori |
| Siglatura        |                 |
| Siglatura        | Cifre           |

### Dimensioni

|           |         |
|-----------|---------|
| Larghezza | 3,2 mm  |
| Altezza   | 3,6 mm  |
| Lunghezza | 3,50 mm |

### Misure esterne

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Diametro esterno | 1,3 mm ... 3 mm |
|------------------|-----------------|

### Indicazioni materiale

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Colore                                 | bianco                  |
| Materiale                              | Cloruro di polivinile   |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0                      |
| Sostanze contenute                     | senza silicone e cadmio |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 60 °C |
|----------------------------------|------------------|

### Normative e prescrizioni

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------------|-----------------------------|

### Montaggio

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Tipo di montaggio | infilare |
|-------------------|----------|