

SD-WMTB (70X10) - Supporto per segnafilo



0826530

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0826530>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Supporto per segnafilo, nero, in bianco, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 16 mm, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 70 mm

I vantaggi

- Il segnacavo per la marcatura di cavi e conduttori con grandi sezioni
- I singoli segnamorsetti stampati vengono posizionati sui rispettivi supporti

Dati commerciali

Codice articolo	0826530
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	BG231A
Codice prodotto	BG231A
GTIN	4046356414500
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,77 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,751 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	SE

SD-WMTB (70X10) - Supporto per segnafilo



0826530

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0826530>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Portacartellini
------------------	-----------------

Dimensioni

Larghezza	10 mm
Lunghezza	70 mm

Misure esterne

Diametro esterno	> 16 mm ... 136 mm
------------------	--------------------

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	70 mm
Altezza del campo di testo	10 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Materiale	PVC

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	> 16,00 mm
-----------------------------	------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità)
Risultato	Prova superata
Durata della prova	96 h
Procedimento	Irraggiamento artificiale con la lampada ad arco di xeno

Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti)
Isopropanolo [CAS No. 67-63-0]	Prova superata
n-esano [CAS No. 110-54-3]	Prova superata
Acqua + benzina per smacchiare [CAS No. 64742-82-1]	Prova superata

Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa

Specifica di prova	DIN 50018:2013-05
Risultato	Prova superata
Livello climatico	AHT 1,0 S
Cicli	2

SD-WMTB (70X10) - Supporto per segnafile



0826530

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0826530>

Prova in nebbia salina

Specifica di prova	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Risultato	Prova superata

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale)

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a fascette
-------------------	----------------------

SD-WMTB (70X10) - Supporto per segnafile



0826530

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0826530>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

SD-WMTB (70X10) - Supporto per segnafile



0826530

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0826530>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com