

PATO 4/15 - Portacartellini per conduttori



1013148

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1013148>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Portacartellini per conduttori, trasparente, in bianco, diametro cavi: 6,7 ... 10 mm, tipo di montaggio: agganciare, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm

I vantaggi

- Siglabile con le targhette in plastica UC-WMT ..., US-WMT ... o con le strisce di siglatura a innesto EMT ...
- Per la siglatura successiva in impianti già cablati vengono utilizzati questi anelli di siglatura

Dati commerciali

Codice articolo	1013148
Pezzi/conf.	500 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	500 Pezzi
Codice vendita	BG221A
Codice prodotto	BG221A
GTIN	4017918013561
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,74 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,65 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

1013148

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1013148>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo portacartellini
Esecuzione	Profilo

Dimensioni

Larghezza	15 mm
Altezza	12 mm
Profondità	14,7 mm

Misure esterne

Diametro esterno	6,7 mm ... 10 mm
Diametro esterno min.	8 mm
Diametro esterno max.	10 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	15 mm
Altezza del campo di testo	4 mm

Indicazioni materiale

Colore	trasparente
Materiale	PVC
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Sostanze contenute	privo di silicone

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	6,7 mm ... 10 mm
-----------------------------	------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-50 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

Montaggio

Tipo di montaggio	agganciare
-------------------	------------

1013148

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1013148>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1013148

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1013148>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.0 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,005 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com