

PML-T109 (52X560)R - Marcatore per tubazioni



1014246

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1014246>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Marcatore per tubazioni, Rotolo, marrone/nero, presigliato, siglabile con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 0 mm, Numero dei cartellini singoli: 250



I vantaggi

- Marcatori per tubazioni da incollare, in bianco
- Adatti all'impiego all'interno e all'esterno
- Siglatura di tubazioni secondo DIN 2403
- In combinazione con i cartelli sostanze pericolose PML-GHS è possibile una siglatura secondo l'Ordinanza sulle Sostanze Pericolose
- Elevata forza adesiva
- La presenza di una fitta serie di fori sulle punte della freccia consente di staccare facilmente la punta che non è necessaria
- Elevata stabilità termica
- Gruppo 9 (fluidi non infiammabili)
- Portarulli esterno, per THERMOMARK ROLL, per diametro esterno del rullo fino a 500 mm

Dati commerciali

Codice articolo	1014246
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BG2611
Codice prodotto	BG2611
Pagina del catalogo	Pagina 382 (C-3-2019)
GTIN	4046356784429
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1.731 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1.731 g
Numero tariffa doganale	39199080
Paese di origine	DE

PML-T109 (52X560)R - Marcatore per tubazioni



1014246

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1014246>

Dati tecnici

Note

Note generali	Questo articolo può essere utilizzato soltanto con THERMOMARK ROLL X1 o con un portarulli esterno!
---------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cartellini per impianti in bianco
Campo di applicazione	Cartellini per tubazioni
	Siglatura dei tubi secondo la norma DIN 2403
Tipo	Rettangolo

Siglatura

Numero dei cartellini singoli	250
-------------------------------	-----

Dimensioni

Larghezza	560 mm
Altezza	52 mm
Lunghezza	52 mm
Diametro	0,00 mm

Indicazioni materiale

Conforme alla normativa RoHS	sì
Spessore pellicola	50 µm
Colla	Acrilato
Colore	multicolore
	marrone (RAL 8028)
	nero (RAL 9005)
Materiale	Poliestere

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità)
Risultato	Prova superata
Durata della prova	96 h
Procedimento	Irraggiamento artificiale con la lampada ad arco di xeno

Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti)
Isopropanolo [CAS No. 67-63-0]	Prova superata
n-esano [CAS No. 110-54-3]	Prova superata

PML-T109 (52X560)R - Marcatore per tubazioni



1014246

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1014246>

Acqua + benzina per smacchiare [CAS No. 64742-82-1]	Prova superata
--	----------------

Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa

Specifica di prova	DIN 50018:2013-05
Risultato	Prova superata
Livello climatico	AHT 1,0 S
Cicli	2

Prova in nebbia salina

Specifica di prova	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Risultato	Prova superata

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 150 °C
Condizioni di immagazzinamento consigliate	Umidità relativa 23 °C / 50 % Si consiglia la conservazione in un luogo asciutto e buio, all'interno dell'imballaggio originale.
Capacità di conservazione	2 anni

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	colla
-------------------	-------

PML-T109 (52X560)R - Marcatore per tubazioni



1014246

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1014246>

Classifiche

ETIM

ETIM 8.0	EC001777
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

PML-T109 (52X560)R - Marcatore per tubazioni



1014246

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1014246>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com