TESTFOX CC-1 - Multimetro

1212211

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212211

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Pinze amperometriche/multimetro, per misurazione di tensioni alternate e continue, correnti alternate e continue e di resistenze, metodo di misurazione TRUE RMS.

I vantaggi

- Le pinze amperometriche possono essere impiegate con tensioni fino a 600 V, categoria III
- Tutti i campi di misura sono protetti contro il sovraccarico
- Riuniscono le funzioni di un multimetro digitale con quelle di una pinza amperometrica
- In una custodia compatta e pratica, ideali perciò per le situazioni in cui si verificano problemi di spazio

Dati commerciali

Codice articolo	1212211
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3332
Codice prodotto	BH3332
GTIN	4046356449809
Peso per pezzo (confezione inclusa)	501,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	501,3 g
Numero tariffa doganale	90303100
Paese di origine	TW

Dati tecnici

Note

Nota per il funzionamento	Metodo di misura TRUE RMS

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaod"

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Strumento di misurazione
Esecuzione	True RMS
Ambito di indicazione	4.000 digit

Caratteristiche elettriche

Categoria di misura	CAT III 300 V / CAT II 600 V
Alimentazione di tensione	2 x microbatterie 1,5V, LR03, AAA

Indicazioni materiale

Colore	nero

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP30

Normative e prescrizioni

Verifiche	IEC/EN 61010-1, DIN VDE 0411

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27200312

ETIM

ETIM 9.0	EC000380

UNSPSC

UNSPSC 21.0	41113600

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com