CRIMPFOX 6-M - Pinza a crimpare

1212720

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212720

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Pinza a crimpare, per capocorda senza collare isolante a norma DIN 46228 Parte 1 e capocorda con collare isolante a norma DIN 46228 Parte 4, 0,25 mm^2 ... 6,0 mm^2, ingresso laterale, crimpatura trapezoidale

I vantaggi

- Bloccaggio forzato sbloccabile
- Stazioni di stampaggio siglate per lavorare in modo preciso le sezioni corrispondenti
- Si ottiene una crimpatura ottimale per tutti i capocorda, perfino quelli con grandi sezioni, con un dispendio energetico minimo
- Crimpatura di qualità elevata e costante

Dati commerciali

Codice articolo	1212720
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3131
Codice prodotto	BH3131
GTIN	4046356857796
Peso per pezzo (confezione inclusa)	628 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	628 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

Dati tecnici

Note

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaod"

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	Crimpatura trapezoidale
Caratteristica di prodotto	Bloccaggio forzato sbloccabile
	Stazioni di stampaggio siglate
	Rapporti di leva ottimizzati

Punto di crimpatura 1

Sezione min.	0,25 mm²
Sezione max.	0,75 mm²
AWG min	24
AWG max	20

Punto di crimpatura 2

Sezione min.	1 mm²
Sezione max.	1,5 mm²
AWG min	18
AWG max	16

Punto di crimpatura 3

Sezione max.	2,5 mm²
AWG max	14

Punto di crimpatura 4

Sezione max.	4 mm²
AWG max	12

Punto di crimpatura 5

Sezione max.	6 mm²
AWG max	10

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	0,25 mm² ... 6 mm²
Sezione AWG	24 ... 10

Dimensioni

Larghezza	22 mm

Altezza	76 mm
Lunghezza	204 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212720

EAC
ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com