

CRIMPFOX 10 - Pinza a crimpare



1212721

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212721>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare, per capocorda senza collare isolante a norma DIN 46228 Parte 1 e capocorda con collare isolante a norma DIN 46228 Parte 4, 4 mm² ... 10 mm², ingresso laterale, crimpatura trapezoidale

I vantaggi

- Bloccaggio forzato sbloccabile
- Stazioni di stampaggio siglate per lavorare in modo preciso le sezioni corrispondenti
- Si ottiene una crimpatura ottimale per tutti i capocorda, perfino quelli con grandi sezioni, con un dispendio energetico minimo
- Crimpatura di qualità elevata e costante

Dati commerciali

Codice articolo	1212721
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3131
Codice prodotto	BH3131
GTIN	4046356857802
Peso per pezzo (confezione inclusa)	687,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	687,5 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

CRIMPFOX 10 - Pinza a crimpare



1212721

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212721>

Dati tecnici

Note

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	Crimpatura trapezoidale
Caratteristica di prodotto	Forza di azionamento ridotta
	Impugnatura lunga per sezioni fino a 50 mm ²
	Impugnatura ergonomica bicomponente
	Bloccaggio forzato sbloccabile senza utensili
	Impugnatura con cuscinetto antiscivolo
	Forza di crimpatura regolabile
	Occhiello di fissaggio per nastro di sicurezza

Punto di crimpatura 1

Sezione max.	4 mm ²
AWG min	8
AWG max	12

Punto di crimpatura 2

Sezione max.	6 mm ²
AWG max	10

Punto di crimpatura 3

Sezione max.	10 mm ²
AWG max	8

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	4 mm ² ... 10 mm ²
Sezione AWG	12 ... 8

Dimensioni

Larghezza	22 mm
Altezza	80 mm
Lunghezza	256 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero
--------	------

CRIMPFOX 10 - Pinza a crimpare



1212721

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212721>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212721>



EAC

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX 10 - Pinza a crimpare



1212721

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212721>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX 10 - Pinza a crimpare



1212721

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212721>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com