

# BNB-ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Segnamorsetti



1400201:0001

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1400201:0001>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Nastro Zack BNB, 10 pezzi, divisibile, siglatura longitudinale con numeri progressivi: 1 ... 10, bianco, tipo di montaggio: Innesto

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1400201:0001  |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi      |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi      |
| Codice vendita                      | BG2122        |
| Codice prodotto                     | BG2122        |
| GTIN                                | 4017918553623 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,44 g        |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,4 g         |
| Numero tariffa doganale             | 49119900      |
| Paese di origine                    | DE            |

1400201:0001

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1400201:0001>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

#### Siglatura

|           |          |
|-----------|----------|
| Siglatura | 1 ... 10 |
|-----------|----------|

### Montaggio

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Tipo di montaggio | Innesto |
|-------------------|---------|

### Indicazioni materiale

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Colore                                 | bianco (RAL 9010)          |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2                         |
| Sostanze contenute                     | senza silicone e alogenati |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|   |                   |
|---|-------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)                        | -40 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C             |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)    | 50 %              |

### Dimensioni

|           |      |
|-----------|------|
| Larghezza | 4 mm |
| Altezza   | 4 mm |

#### Campo di testo

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Larghezza del campo di testo | 4,00 mm |
| Altezza del campo di testo   | 4,00 mm |

### Normative e prescrizioni

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------------|-----------------------------|

1400201:0001

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1400201:0001>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000761 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)