

BN-ZB 6,2/WH:UNBEDRUCKT - Nastro Zack per chiodini di siglatura



1401831

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1401831>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Nastro Zack per chiodini di siglatura, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: Innesto, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 4 mm

Dati commerciali

Codice articolo	1401831
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BG2112
Codice prodotto	BG2112
GTIN	4017918020576
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,48 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,44 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	PL

BN-ZB 6,2/WH:UNBEDRUCKT - Nastro Zack per chiodini di siglatura



1401831

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1401831>

Dati tecnici

Note

Note generali	siglabile con CMS
---------------	-------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Segnamorsetti non siglati
------------------	---------------------------

Siglatura

Numero dei cartellini singoli	10
Numero di cartellini per riga	10
Numero strisce di siglatura	10
Tecnologia di siglatura	Plotter

Dimensioni

Larghezza	4 mm
Altezza	3,97 mm
Profondità	5,5 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	4 mm
Altezza del campo di testo	4 mm

Indicazioni materiale

Colore	bianco (RAL 9010)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale, elemento base	PA
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità)
--------------------	---

Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

BN-ZB 6,2/WH:UNBEDRUCKT - Nastro Zack per chiodini di siglatura



1401831

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1401831>

Montaggio

Tipo di montaggio	Innesto
-------------------	---------

BN-ZB 6,2/WH:UNBEDRUCKT - Nastro Zack per chiodini di siglatura



1401831

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1401831>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

BN-ZB 6,2/WH:UNBEDRUCKT - Nastro Zack per chiodini di siglatura



1401831

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1401831>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com