

HC-CIF-2B6-HFFD-WH-AL - Telaio di montaggio per guide DIN



1404215

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1404215>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Telai di montaggio per guide DIN HEAVYCON, parte superiore per bloccaggio trasversale, per basi con bloccaggio trasversale HC-CIF...BFWD.. oppure per basi HC-CIF...BFFD.., per due inserti portacontatti di tipo B6, con viti M4 con testa a esagono cavo da 3 mm, per guide DIN NS35/7,5

I vantaggi

- Versione in metallo stabile
- Base aperta, possibilità di impiego di fasci di cavi preassemblati
- PE anticipato sicuro anche con spina leggermente inclinata

Dati commerciali

Codice articolo	1404215
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7AHB
Codice prodotto	AF7AHB
GTIN	4046356681872
Peso per pezzo (confezione inclusa)	114,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	117,3 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	PL

HC-CIF-2B6-HFFD-WH-AL - Telaio di montaggio per guide DIN

1404215


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1404215>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Telaio di montaggio per guide DIN
Tipo	per 2xB6
Viti di fissaggio	M4 con esagono con apertura chiave di 3 mm

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	56 mm
Altezza	49 mm
Lunghezza	150,2 mm

Indicazioni materiale

Materiale	Custodia in pressofuso di alluminio, non rivestita
Materiale staffa di bloccaggio	Acciaio zincato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
----------------------------------	-------------------

Montaggio

Nota per il montaggio	Per il bloccaggio a vite: M4, esagono cavo 3 mm, coppia di serraggio 2 Nm
Viti di fissaggio	M4 con esagono con apertura chiave di 3 mm


HC-CIF-2B6-HFFD-WH-AL - Telaio di montaggio per guide DIN

1404215

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1404215>


Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato vista dall'alto

Disegno quotato



Disegno quotato

HC-CIF-2B6-HFFD-WH-AL - Telaio di montaggio per guide DIN



1404215

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1404215>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-CIF-2B6-HFFD-WH-AL - Telaio di montaggio per guide DIN



1404215

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1404215>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com