

CUC-V04-RJ45-POBK-8 - Connettore RJ45



1407413

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407413>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore RJ45, IP65/67, con bloccaggio Push-Pull (versione 4), custodia in plastica, per 10 Gbit/s, per conduttori flessibili AWG 24 ... 28

I vantaggi

- Bloccaggio Push-Pull
- Esecuzione compatta
- Grado di protezione IP67

Dati commerciali

Codice articolo	1407413
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABNCAA
Codice prodotto	ABNMAY
GTIN	4046356772327
Peso per pezzo (confezione inclusa)	50 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	50 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	RO

1407413

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407413>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore dati
Tipo sensore	Ethernet
Numero di poli	8
Piano d'inserimento	RJ45
Numero uscite cavi	1
Schermato	no
Uscita cavo	diritto

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	I
Grado d'inquinamento	2


Caratteristiche elettriche

Caratteristiche di trasmissione (categoria)	CAT6 _A
---	-------------------

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a crimpare
--------------	------------------------

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	20 mm
Altezza	20 mm
Lunghezza	62 mm
Tipo di filettatura lato guarnizione	Pg9

Indicazioni materiale

Colore	nero
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Plastica

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	4,9 mm ... 8,6 mm
Diametro esterno conduttore	4,9 mm ... 8,6 mm
Conduttori singoli, diametro	≥ 1,05 mm (max. 1,05 mm)

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

CUC-V04-RJ45-POBK-8 - Connettore RJ45



1407413

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407413>

Cicli di manovra	≥ 750
------------------	-------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
	IP65/IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C

Normative e prescrizioni

Norme/disposizioni	IEC 61076-3-106
--------------------	-----------------

CUC-V04-RJ45-POBK-8 - Connettore RJ45


1407413

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407413>



Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

1407413

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407413>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com