

1407593

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407593

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Telaio da incasso per due piastre frontali/prese, telaio in plastica: nero, coperchio in plastica: grigio, chiusura con testa doppia da 3 mm e manopola chiusa.



Dati commerciali

| Codice articolo | 1407593 |
|-------------------------------------|---------------|
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF7EAX |
| Codice prodotto | AF7EAX |
| GTIN | 4046356776059 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 197,7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 197,7 g |
| Numero tariffa doganale | 39269097 |
| Paese di origine | DE |



https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407593



Dati tecnici

Note

| Nota per l'utilizzo | con manopola chiusa |
|--------------------------|---------------------|
| Caratteristiche articolo | |
| Tipo di prodotto | Telaio da incasso |
| Dimensioni | |

Dimensioni

| Disegno quotato | 117% |
|--------------------------------------|---------|
| Larghezza | 131 mm |
| Profondità | 34,5 mm |
| Lunghezza | 127 mm |
| Dimensioni di montaggio | |
| Larghezza della sezione di montaggio | 117 mm |
| Lunghezza della sezione di montaggio | 91 mm |

Indicazioni materiale

| Materiale Custodia | PBT |
|--|-----|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| Grado di protezione | IP65 |
|---|--------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -30 °C 80 °C |

Montaggio

| Nota per il montaggio | Adatto per spessori parete 1 mm 5 mm |
|-----------------------|--|
| 35 1 | The second secon |




https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407593



Disegni

Disegno quotato




Dima di foratura:




https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407593



Disegno quotato





Disegno quotato



1407593

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407593

Omologazioni

💖 To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407593



cUL Recognized

ID omologazione: E255026



UL Recognized

ID omologazione: E255026



EAC

ID omologazione: RU C-DE.A*30.B.01102



1407593

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407593

Classifiche

ECLASS

| | ECLASS-13.0 | 27182806 |
|------|-------------|----------|
| | ECLASS-15.0 | 27182806 |
| ETIM | | |
| | ETIM 9.0 | EC000456 |
| U | NSPSC | |
| | UNSPSC 21.0 | 31261500 |



https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407593



Environmental product compliance

EU RoHS

1407593

| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|---|
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.0 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 4,731 kg CO2e |

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) +39 02 660591 info_it@phoenixcontact.com