

SAC-4P-45,72-28X/M12FS SHOD EH - Cavo sensore/attuatore



1410808

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1410808>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo sensore/attuatore

Dati commerciali

Codice articolo	1410808
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF1CIA
Codice prodotto	AF1CIA
GTIN	4046356916585
Peso per pezzo (confezione inclusa)	3.373 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	3.284 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	PL

SAC-4P-45,72-28X/M12FS SHOD EH - Cavo sensore/attuatore



1410808

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1410808>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo sensore/attuatore
------------------	------------------------

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	48 V AC
	60 V DC

SAC-4P-45,72-28X/M12FS SHOD EH - Cavo sensore/attuatore



1410808

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1410808>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-4P-45,72-28X/M12FS SHOD EH - Cavo sensore/attuatore



1410808

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1410808>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com