

# HC-B 16-KMQ-N-O1PG21 - Custodia



1460217

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1460217>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia per giunti HEAVYCON B16, con bloccaggio trasversale, altezza 70,5 mm, con perni 1x Pg21, uscita cavo diritta

## Dati commerciali

Codice articolo	1460217
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7AAC
Codice prodotto	AF7AAC
GTIN	4046356695800
Peso per pezzo (confezione inclusa)	250,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	22,22 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

# HC-B 16-KMQ-N-O1PG21 - Custodia

1460217

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1460217>

## Dati tecnici


### Note

Note generali	per inserti contatti HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K
---------------	----------------------------------------------------------------

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia con bloccaggio a staffa
Tipo di custodia	Custodia per giunti
Applicazione	Standard
Tipo	B16
Numero uscite cavi	1
Tipo di collegamento a vite	1x Pg21
Schermato	no
Uscita cavo	diritto
Connessione a vite Pg	senza

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	43 mm
Altezza	70,5 mm
Lunghezza	93,5 mm

### Indicazioni materiale

Materiale guarnizione	NBR
Materiale custodia	Pressofuso di alluminio
Materiale superficie custodia	rivestimento con polveri, grigio
Materiale staffa di bloccaggio	Acciaio inox, manico: PA

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

Tipo di collegamento a vite	1x Pg21
Tipo di bloccaggio	Staffa

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C


# HC-B 16-KMQ-N-O1PG21 - Custodia

1460217

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1460217>

## Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

# HC-B 16-KMQ-N-O1PG21 - Custodia

1460217

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1460217>



## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

1460217

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1460217>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)