

1460279

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1460279>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia per giunti HEAVYCON, con bloccaggio longitudinale, altezza 77,5 mm, con perni 1x Pg13,5

## Dati commerciali

Codice articolo	1460279
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7AAC
Codice prodotto	AF7AAC
GTIN	4046356794572
Peso per pezzo (confezione inclusa)	192,52 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	192,52 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

## Dati tecnici

### Note

Note generali	per inserti portacontatti HC-B6, BB10, DD24, M
---------------	--

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia con bloccaggio a staffa
Tipo di custodia	Custodia per giunti
Tipo	B6
Numero uscite cavi	1
Tipo di collegamento a vite	1x Pg13,5
Uscita cavo	diritto
Connessione a vite Pg	senza

### Dimensioni

Larghezza	43 mm
Altezza	77,5 mm
Lunghezza	73 mm

### Indicazioni materiale

Materiale guarnizione	NBR
Materiale custodia	Pressofuso di alluminio
Materiale superficie custodia	rivestimento con polveri, grigio
Materiale staffa di bloccaggio	Acciaio inox, manico: PA

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

Tipo di collegamento a vite	1x Pg13,5
-----------------------------	-----------

### Montaggio

Nota per il montaggio	per fissacavi parziali e completi
-----------------------	-----------------------------------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

# HC-B 06-KML-H-O1PG13.5 - Custodia



1460279

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1460279>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1460279>



**EAC**

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

1460279

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1460279>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%