SAC-5P-100,0-180/0,34+0,5 - Matassa di cavi

1501799

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1501799

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

In metri, Matassa di cavi, PUR senza alogenati, arancio RAL 2003, 5-conduttori, colore conduttore singolo: nero, marrone, blu, bianco, giallo-verde, lunghezza cavo: 100 m

Dati commerciali

Codice articolo	1501799
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF1LBA
Codice prodotto	AF1LBA
GTIN	4017918813505
Peso per pezzo (confezione inclusa)	3.534,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	3.534,9 g
Numero tariffa doganale	85444995
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo a metri
Numero di poli	5

Cavo / linea

Lunghezza cavo	100 m

PUR, senza alogenati arancione [180]

Peso della linea	42 kg/km
Numero di poli	5
Schermato	no
Tipo di cavo	PUR, senza alogenati arancione [180]
Struttura conduttore segnale linea	42x 0,10 mm
Linea segnale AWG	22
Struttura conduttore tensione di alimentazione	28x 0,15 mm
Tensione di alimentazione AWG	20
Sezione del conduttore	0,34 mm²
Diametro filo con guaina isolante	1,55 mm ±0,05 mm (Linea del segnale)
	1,65 mm ±0,05 mm (Tensione di alimentazione)
Diametro esterno conduttore	5,2 mm
Guaina esterna, materiale	PUR
Guaina esterna, colore	arancio RAL 2003
Materiale conduttore	Filo Cu nudo
Riempitore materiale	Filamento di vetro
Materiale, isolamento fili	TPE
Conduttore singolo, colore	nero, marrone, blu, bianco, giallo-verde
Isolamento spessore parete	0,39 mm (Isolamento fili linea di segnale)
	0,37 mm (Isolamento fili alimentazione di tensione)
	0,65 mm (Guaina esterna)
Resistenza del conduttore max.	57,5 Ω/km (Linea del segnale)
	39 Ω/km (Tensione di alimentazione)
Tensione di prova	2500 V
Raggio di piegatura minimo, fisso	52 mm
Raggio di piegatura minimo, mobile	78 mm
Capacità di carico dinamica (flessione)	Cicli di piegatura, massimo: 4000000, Raggio di piegatura: 78 mm, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s²
	Cicli di piegatura, massimo: 4000000, Raggio di piegatura: 78 mm, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s²
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 105 °C (cavi, posa fissa)
	-5 °C ... 105 °C (Cavi, posa mobile)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 105 °C (cavi, posa fissa)
	-5 °C ... 105 °C (Cavi, posa mobile)

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27061801
ECLASS-15.0	27061801

ETIM

ETIM 9.0	EC003249

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com