HC-M-KV-M25(1ASI) - Pressacavi

1584020

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1584020

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Connessioni a vite in metallo per un cavo piatto AS-Interface, tipo filettatura M25

Dati commerciali

Codice articolo	1584020
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7DAX
Codice prodotto	AF7DAX
GTIN	4046356131810
Peso per pezzo (confezione inclusa)	48,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	34,156 g
Numero tariffa doganale	74198090
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connessione a vite per cavo
Numero dei conduttori	1
Tipo di collegamento a vite	M25
Produttore	Jacob
Denominazione produttore	50.625 M/ASI/1
Schermato	no

Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza	36,5 mm
Lunghezza della filettatura	7 mm
Diametro foro	25,1 mm ... 25,2 mm
Apertura chiave dadi	27 mm
Apertura chiave perno	27 mm
Misura angolare esagonale	36 mm
Tipo filettatura lato collegamenti	M25 x 1,5
Passo della filettatura	1,5 mm

Dati di collegamento

Coppia di serraggio	10 Nm (Dado per raccordi)
	10 Nm (Perno)

Indicazioni materiale

Materiale Inserto di fissaggio	PA
Materiale guarnizione O-ring	NBR
Materiale guarnizione Guarnizione cavo	TPE
Materiale connessione a vite	Ottone, nichelato

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore Linea 1	per cavo piatto AS-Interface
Assenza di alogeni	no

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 100 °C

Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	ebaa2c2a-1035-48f1-94d6-76238da22399

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com