

RC-00000004200 - Custodia per connettore circolare



1592589

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1592589>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia per connettore circolare, serie: RC, diritto, Bloccaggio a vite, M23, O-ring radiale, schermato: sì, spessore della parete min.: 2,7 mm, spessore della parete max.: 3,5 mm, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal terzo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Dati commerciali


Codice articolo	1592589
Pezzi/conf.	40 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	40 Pezzi
Codice vendita	ABRAFP
Codice prodotto	ABRAFP
GTIN	4046356191678
Peso per pezzo (confezione inclusa)	28,16 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	26,014 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia per connettori circolari
Serie	RC
Applicazione	Segnale
Esecuzione	Custodia flangiata
Schermato	sì
Tipo di filettatura	M23

Dimensioni

Disegno quotato	
Spessore parete	2,7 mm ... 3,5 mm

Indicazioni materiale

Materiale (Parti tornite)	CuZn
Materiale custodia	GD-Zn
Materiale custodia	Parti rotanti: lega rame-zinco (CuZn), parti in pressofuso: zinco (GD-Zn)
Materiale superficie custodia	Ni
Materiale guarnizione e O-ring	FPM

Connettori

Tipo	diritto
------	---------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali


Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 125 °C
Posizione elevata	2000 m

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio posteriore/flangia quadrata M2,5 4x M2,5
Nota per il montaggio	4x M2,5


Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

Disegno quotato



Dimensioni di montaggio

1592589

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1592589>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1592589

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1592589>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	88d64028-e848-43bd-a8d3-bf39f819d798

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com