

# RC-09P1N1280J9 - Connettore per cavi



1595040

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1595040>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



M23, Connettore per cavi, diritto, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 8+1, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, A saldare a mano, diametro cavi: 5,5 mm ... 6,5 mm, codifica: N

## Dati commerciali

Codice articolo	1595040
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	20 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRAAA
Codice prodotto	ABRAFA
GTIN	4046356204811
Peso per pezzo (confezione inclusa)	80,25 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	71,31 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato cavi)
------------------	----------------------------------

### Connettori

#### Corpo isolante

Codifica	N
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Cicli di manovra	50
Collegamento	A saldare a mano
Tipo di commutazione del contatto	Spina
Applicazione	Segnale
Numero di poli	9
Senso di rotazione	standard
Piano d'inserimento	8+1
Numero Contatto (Gruppo di contatti 1)	1
Diametro Contatto (Gruppo di contatti 1)	2 mm
Sezione fili min. Contatto (Gruppo di contatti 1)	0,08 mm <sup>2</sup>
Sezione fili max. Contatto (Gruppo di contatti 1)	2,5 mm <sup>2</sup>
Corrente di dimensionamento Contatto (Gruppo di contatti 1)	20 A (a una sezione di connessione max.)
Tensione nominale Contatto (Gruppo di contatti 1)	48 V AC 74 V DC
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3
Numero Contatto (Gruppo di contatti 2)	8
Diametro Contatto (Gruppo di contatti 2)	1 mm
Sezione fili min. Contatto (Gruppo di contatti 2)	0,08 mm <sup>2</sup>
Sezione fili max. Contatto (Gruppo di contatti 2)	1 mm <sup>2</sup>
Corrente nominale per ogni contatto di segnalazione	8 A
Tensione nominale Contatto (Gruppo di contatti 2)	48 V AC 74 V DC

#### Custodia

Nota	Inserti portacontatti da ordinare separatamente
Tipo di filettatura	M23
Tipo di bloccaggio	Bloccaggio a vite
Connessione a vite Pg	senza
Materiale custodia	Metallo
Grado di protezione (inserito)	IP65 IP67

# RC-09P1N1280J9 - Connettore per cavi



1595040

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1595040>

	IP68
--	------

## Guarnizione

Diametro esterno conduttore	5,5 mm ... 6,5 mm
-----------------------------	-------------------

1595040

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1595040>

## Environmental product compliance

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)