

DC-B 6-IB-7X4-PCB- 90 - Inserto contatti



1602180

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1602180>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



DUPLICON, inserto portacontatti da incasso, 6 x 4 mm² + PE, 400/690 V, 25 A, collegamento al circuito stampato a 90°, versione B6, grado di protezione IP20

Dati commerciali

Codice articolo	1602180
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7BBB
Codice prodotto	AF7BBB
GTIN	4046356027885
Peso per pezzo (confezione inclusa)	49,44 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	49,44 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

DC-B 6-IB-7X4-PCB- 90 - Inserto contatti



1602180

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1602180>

Dati tecnici


Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto portacontatti a polo fisso
Tipo	DC-B6
Numero di poli	6
Piano d'inserimento	6+PE

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	55 mm
Altezza	30,9 mm
Lunghezza	59,7 mm

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Tecnica di connessione	Attacco a saldare
------------------------	-------------------

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	400 V (Conduttore - terra)
	690 V (Conduttore-conduttore)
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV
Corrente nominale	25 A
	25 A

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 100
------------------	-------

Indicazioni materiale

Colore	grigio
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale contatto	Cu
Materiale superficie contatti	Ag

DC-B 6-IB-7X4-PCB- 90 - Inserto contatti



1602180

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1602180>

Materiale inserto portacontatti	PA
---------------------------------	----

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C


DC-B 6-IB-7X4-PCB- 90 - Inserto contatti

1602180

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1602180>

Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato





Diagramma derating

Dima di forat./geometria di pad di saldat.



Dima di foratura: DC-...PCB-90

1602180

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1602180>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com