


# RC-19S1NP20000 - Insetto contatti



1602968

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1602968>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Insetto contatti, M23, numero poli: 16+3, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a saldare, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1241566

## Dati commerciali

Codice articolo	1602968
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRADM
Codice prodotto	ABRAFU
GTIN	4046356242646
Peso per pezzo (confezione inclusa)	12,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	12,8 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

1602968

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1602968>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto contatti
Applicazione	Segnale
Numero di poli	19
Piano d'inserimento	16+3
Codifica	N
Tipo di filettatura	M23

### Caratteristiche elettriche

#### Contatti: Gruppo di contatti 1

Diametro contatto	1,5 mm
Sezione min.	0,08 mm <sup>2</sup>
Sezione max.	1 mm <sup>2</sup>
Corrente nominale $I_N$	10 A (a una sezione di connessione max.)
Tensione nominale $U_N$	48 V AC
	74 V DC
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV

#### Contatti: Gruppo di contatti 2

Diametro contatto	1 mm
Sezione min.	0,08 mm <sup>2</sup>
Sezione max.	1 mm <sup>2</sup>

### Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a saldare
--------------	-----------------------

### Connettori

Senso di rotazione	standard
--------------------	----------

# RC-19S1NP20000 - Insetto contatti



1602968

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1602968>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0

27440223

### ETIM

ETIM 8.0

EC003557

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------