RC-63S1N320000 - Inserto contatti

1603767

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1603767

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Inserto contatti, M23, numero poli: 6+3, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a saldare, serie: RC, TU

Dati commerciali

Codice articolo	1603767
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRADM
Codice prodotto	ABRAFU
GTIN	4046356247023
Peso per pezzo (confezione inclusa)	12,813 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	12,813 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto contatti
Serie	RC
	TU
Applicazione	Segnale
Numero di poli	9
Piano d'inserimento	6+3
Codifica	N
Tipo di filettatura	M23

Caratteristiche elettriche

Contatti: Gruppo di contatti 1

Diametro contatto	2 mm
Corrente nominale I_N	20 A
Tensione nominale U_N	150 V
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV

Contatti: Gruppo di contatti 2

Diametro contatto	1 mm
Corrente nominale I_N	8 A (a una sezione di connessione max.)
Tensione nominale U_N	150 V
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a saldare

Indicazioni materiale

Materiale Corpo isolante	PBT
Materiale Contatto	Cu/Zn
Materiale Superficie contatti	Ni/Au

Connettori

Senso di rotazione	standard

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	50

Disegni

Disegno quotato



Disegno schema



Dima di forat./geometria di pad di saldat.



Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com