# HC-B 6-TMB-100/O1STM20S-EMV - Custodia EMC

1604188

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604188

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Custodia mobile HEAVYCON ADVANCE EMC B6, con bloccaggio a baionetta, altezza 100mm, con filettatura 1xM20 uscita cavo laterale

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 1604188 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | BF7AAA |
| Codice prodotto | AF7AAA |
| GTIN | 4017918947866 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 307,71 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 307,71 g |
| Numero tariffa doganale | 85389099 |
| Paese di origine | DE |

# Dati tecnici

## Note

| | |
|---|---|
| Note generali | per inserti portacontatti HC-B6, BB10, DD24, M |

## Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Custodia con bloccaggio a baionetta |
| Tipo di custodia | Custodia protettiva |
| Applicazione | EMC |
| Tipo | B6 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Tipo di collegamento a vite | 1x M20 |
| Uscita cavo | laterali |

## Dimensioni

| | |
|---|---|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza | 57 mm |
| Altezza | 100 mm |
| Lunghezza | 92 mm |

### Dimensioni di montaggio

| | |
|---|---|
| Larghezza della sezione di montaggio | 35 mm |
| Lunghezza della sezione di montaggio | 52 mm |

## Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Materiale guarnizione | NBR, conduttivo |
| Materiale custodia | Pressofuso di alluminio |
| Materiale superficie custodia | rivestimento con polveri |
| Materiale staffa di bloccaggio | Acciaio inox, manico: PA-GF |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | IP65 |
| | IP67 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |

## Caratteristiche meccaniche

### Dati meccanici

| | |
|---|---|
| Tipo di collegamento a vite | 1x M20 |

| | |
|---|---|
| Tipo di bloccaggio | Vite |

## Montaggio

| | |
|---|---|
| Nota per il montaggio | Per garantire il funzionam. del contatto dei cond. di terra anche in caso di inserim. obliquo, entrambe le flange di incasso devono possedere un contatto elettrico sufficiente con parete di installaz. metallica. |
| | Un'eventuale verniciatura con polveri con effetto isolante presente sulla parete del quadro elettrico deve essere rimossa nell'area della guarnizione profilata, in modo da ottenere un'elevata azione schermante. |

## Disegni

Disegno quotato




Disegno quotato




Dima di foratura

1) per impiego di viti M4

2) per impiego di viti autofilettanti (Torx® 20, M4)

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com